


Linearni pogon DGO-1 5/8"- -PPV-A-B

Broj artikla: 15232

FESTO

za prepoznavanje pozicije, bez klipnjače, sa magnetnom spojnicom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 0,04 ... 157 " |
| Prečnik klipa | 1 5/8" |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Vodica | Klizna vodica |
| Princip pogona | zatvaranje uzdužnom silom (magnet) |
| Pogonski pritisak | 1,3 ... 7 bar |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Dužina prigušivanja | 23 mm |
| Pneumatski priključak | 1/4 NPT |