


Kompenzator momenta FKG-16-B

Broj dela: 15233

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Radijalno odstupanje +/-	1 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...120 °C
Dugotrajno maksimalno dozvoljeno opterećenje u smeru sile +/-	240 N
Težina proizvoda	257 g
Materijal kompenzatora momenta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana Pocinkovani čelik
Materijal viljuške	Čelik pocinkovano
Materijal kliznog elementa	Mesing