

Višestruki utikač KSV6-12

Broj artikla: 152507

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Nazivni prečnik | 6 mm |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Maks. Broj priključaka | 12 |
| Pneumatski priključak | PK-6 |
| Boja | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |