

Plastično crevo PAN-6X1-SI

Broj artikla: 152699

FESTO

Standardna O.D creva, za Qsa utične priključke, CN i CK poliamidni priključci, poliamid (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	6 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	32 mm
Unutrašnji prečnik	4 mm
Min. radius savijanja	14 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,9 MPa
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 275,5 psi
Dozvola	TÜV
Maritime classification	see certificate
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,016 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 6 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 4 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 4 mm
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	TPE-A