

Beskontaktni prekidač SMT0-4U-NS-S-LED-24



Broj artikla: 152743

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa svetlečom diodom i integrisanim zaštitnim spojem bez kompleta za pričvršćenje.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	Induktivni magnetni
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,2 mm
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključenja	0,5 ms
Vreme isključivanja	0,5 ms
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Pad napona	≤ 2 V
Induktivni zaštitni spoj	ugrađeno
Najmanja struja opterećenja	0,1 mA
Preostala struja	≤ 0,01 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	10 %
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Electrical connection 1, connection type	Utikači
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Maks. pritezni moment	0,8 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	6 g
Boja kućišta	crno
Material housing	PA PET PUR
Indikacija stanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L