

Podnožna ploča baterije ventila sa 90° konekcijama NAVW-1/4-NPT-1

FESTO

Broj dela: 152792



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	110 mm
Radni pritisak	0 bar...16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Priključak upravljačkog vazduha 12	1/8 NPT
Priključak za upravljački vazduh 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 4	1/4 NPT