

Manifold sub-base with angled connections NAVW-3/8-NPT-2

Broj dela: 152793

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|-------------------------------------|---|
| Širina | 135 mm |
| Radni pritisak | 0 bar...16 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Vrsta priključenja priključne ploče | sa prolaznim otvorom |
| Priključak upravljačkog vazduha 12 | 1/8 NPT |
| Priključak za upravljački vazduh 14 | 1/8 NPT |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak: 2 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak: 4 | 3/8 NPT |