

Ispust kondenzata WA-2

Broj artikla: 152810

FESTO

automatski



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	mehanički
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ručno pomoćno aktiviranje	Dodirno
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	eksterno, mehanički, potpuno automatski
Merna veličina	Stanje punjenja
Funkcija ventila	2/2 otvoren, monostabilan
Pogonski pritisak	1,5 ... 14 bar
Pogonski medijum	Voda
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	92 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak ispusta kondenzata	PK-4
Pneumatski priključak	M9
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje