


# Utični priključak QSF-1/4-6-B

Broj dela: 153024

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina konstrukcije                                | Standard  |
| Nominalna širina                                     | 5 mm  |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Premaz  |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan   |
| Oblik  | ravni oblik   |
| Veličina posude                                      | 10  |
| Dizajn   | Push-Pull princip   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature     | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| Maritime klasiifikacija                              | vidi sertifikat   |
| Radni medij  | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda u skladu sa izjavom proizvođača na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 1 - mala izloženost koroziji  |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okruženja                                | -10 °C...80 °C  |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 9 Nm  |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %  |
| Težina proizvoda                                     | 23 g  |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Spoljašnji imbus SW17   |
| Pneumatski priključak 1                              | Unutrašnji navoj G1/4   |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm  |
| Boja otpuštajućeg prstena                            | plavo   |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen  |
| Materijal kućišta                                    | Mesing, niklovani   |
| Materijal otpuštajućeg prstena                       | POM   |
| Materijal crevne zaptivke                            | NBR   |
| Materijal steznog segmenta creva                     | visokolegirani čelik, nerđajući   |