



# Shut-off ventil HE-3-3/8-3/8

Broj artikla: 153298

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1	R3/8
Pneumatski priključak 2	R3/8
Način aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Direct mounting via through-holes Direct mounting via threads po izboru:
Normalni nazivni protok	797,4 l/min
Nazivni prečnik	4,7 mm
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Vrsta upravljanja	direktno
Smer protoka	nije reverzibilno
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroom class	ISO class 4
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	79 g
Pneumatski priključak 3	nije obuhvaćeno
Material of threaded plug	Mesing niklovan
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR