


Pressure gauge MA-15-10-QS-6

Broj dela: 153384

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje prikaza	0 bar...10 bar
Nominalna veličina manometara	15
Dizajn	Mamometar sa cevastom oprugom bez mernog mehanizma
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Radni medij	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0.66
Klasa preciznosti merenja	5
Vrsta zaštite	IP53
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Priključni položaj	Centrična zadnja strana
Pneumatski priključak	QS-6
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	Mesing
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Materijal kućišta	Čelik
Materijal providne ploče	PC
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	10 g
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	bez acetilena bez kiseonika
Skala	Jednostavna skala bar (spolja)