

Nepovratni ventil HB-1/2-QS-12

Broj dela: 153461

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-12
Pneumatski priključak: 2	R1/2
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni nominalni protok	2206 l/min
Radni pritisak	-1 bar...10 bar
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirani
Boja kućišta	srebro
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Min. diferencijalni pritisak otvaranja	0.1 bar
Zatvaranje min. diferencijalnog pritiska	0.2 bar
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	69 g

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen