


Nepovratni ventil H-QS-12

Broj artikla: 153466

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-12
Pneumatski priključak 2	QS-12
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Normalni nazivni protok	1,715 l/min
Pogonski pritisak	-1 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	Anodised aluminium
Boja kućišta	srebrno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Min. Diferencijalni pritisak, otvaranje	0,1 bar
Min. Diferencijalni pritisak, zatvaranje	0,2 bar
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	69 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost