

# Regulacioni ventil diferencijalnog pritiska LRL-1/4-QS-6

Broj artikla: 153502

FESTO

Bez manometra, sa spoljašnjim navojem i QS-utičnim priključkom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija kontrolera	Diferencijalni pritisak konstantan sa karakteristikom povratne struje
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	QS-6
Vrsta pričvršćenja	navojno
Nazivni protok otvoren	267 l/min
Područje regulacije pritiska	2 ... 6 bar
Supply pressure 1 MPa	0 ... 0,9 MPa
Ulazni pritisak 1	0 ... 9 bar
Supply pressure 1 psi	0 ... 130,5 psi
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Osiguranje aktiviranja	Narezani vijak sa kontramaticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani klipni regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha
Nazivni protok zatvoren	266 l/min
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	37 g
Material of threaded plug	Mesing niklovan
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of threaded seal	PTFE