


Regulator diferencijalnog pritiska LRL-1/4-QS-8

Broj dela: 153504

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---------------------------------------|--|
| Funkcija regulatora | Konstantan diferencijalni pritisak sa ponašanjem pri povratnom strujanju |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak: 2 | QS-8 |
| Vrsta pričvršćenja | može se pričvrstiti zavrtnjem |
| Nominalni protok otvoren | 268 l/min |
| Opseg regulisanja pritiska | 2 bar...6 bar |
| Ulazni pritisak 1 | 0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi |
| Temperatura okruženja | 0 °C...60 °C |
| Materijal kućišta | PBT ojačan |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zaštita od aktiviranja | Pritezanje kontranavrtkom |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Dizajn | direktno upravljani ventil za regulaciju klipa sa neprekidnim snabdevanjem pritiskom |
| Nominalni protok zatvoren | 264 l/min |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 38 g |
| Materijal navojnog rukavca | Niklovani mesing |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal navojne zaptivke | PTFE |