

Regulacioni ventil diferencijalnog pritiska LRL-1/2-QS-12

Broj artikla: 153509

FESTO

Bez manometra, sa spoljašnjim navojem i QS-utičnim priključkom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Funkcija kontrolera | Diferencijalni pritisak konstantan sa karakteristikom povratne struje |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-12 |
| Vrsta pričvršćenja | navojno |
| Nazivni protok otvoren | 730 l/min |
| Područje regulacije pritiska | 2 ... 6 bar |
| Supply pressure 1 MPa | 0 ... 0,9 MPa |
| Ulazni pritisak 1 | 0 ... 9 bar |
| Supply pressure 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT ojačan |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Osiguranje aktiviranja | Narezani vijak sa kontramaticom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | direktno upravljani klipni regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha |
| Nazivni protok zatvoren | 700 l/min |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 105 g |
| Material of threaded plug | Mesing niklovan |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material of threaded seal | PTFE |