

Regulator pritiska


LR-1/4-QS-6

Broj artikla: 153537

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2021. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	QS-6
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok	98 l/min
Ulazni pritisak 1	0 ... 9 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Osiguranje aktiviranja	Narezani vijak sa kontramaticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani klipni regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha
Područje regulacije pritiska	1 ... 8 bar
Težina proizvoda	59 g
Material of threaded plug	Mesing Niklovano
Material of threaded seal	PTFE