


Regulator pritiska LR-QS-8

Broj artikla: 153542

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2021. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Pneumatski priključak 1	QS-8
Pneumatski priključak 2	QS-8
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nazivni protok	127 l/min
Ulazni pritisak 1	0 ... 9 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Osíuranje aktiviranja	Narezani vijak sa kontramaticom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani klipni regulacioni ventil sa prolaznim napajanjem vazduha
Područje regulacije pritiska	1 ... 8 bar
Težina proizvoda	56 g
Material of threaded plug	Mesing Niklovano
Material of threaded seal	PTFE