

Zatvarajući ventil HE-3-QS-3/8-U

Broj dela: 153978

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | 3/2 bistabilni |
| Izbor dodatne funkcije | sa funkcijom izduvnog vazduha |
| Pneumatski priključak 1 | QS-3/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | QS-3/8 |
| Vrsta aktiviranja | ručno |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Direktno pričvršćenje preko prolaznog otvora Ugradnja voda |
| Normalni nominalni protok | 707.4 l/min |
| Nominalna širina | 4.5 mm |
| Radni pritisak | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Temperatura okruženja | 0 °C...60 °C |
| Materijal kućišta | PBT ojačan |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Funkcija ispuštanja vazduha | bez prigušivanja |
| Princip zaptivanja | meko |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Dizajn | Zasun sa klipom |
| Vrsta upravljanja | direktni |
| Smer strujanja | nije reverzibilno |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa za čiste sobe | Klasa 4 prema ISO 14644-1 |
| Temperatura medija | 0 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 42 g |
| Pneumatski priključak 3 | nije registrovano |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR |