


Zatvarajući ventil HE-2-1/4-QS-1/4-U

Broj dela: 153990

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	QS-1/4
Vrsta aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Direktno pričvršćenje preko prolaznog otvora Direktno pričvršćenje preko navoja
Normalni nominalni protok	340.2 l/min
Nominalna širina	3.2 mm
Radni pritisak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Materijal kućišta	PBT ojačan
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Zasun sa klipom
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	reverzibilno
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa za čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	35 g
Materijal navojnog rukavca	Niklovani mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR