

# Stezni rukavac EAMH-60-10-C18.1-P

Broj artikla: 1545242

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	60
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	1,4 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	38 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost