

Servomotor EMMS-AS-70-M-LS-RR

Broj artikla: 1550932

FESTO

bez prenosnika



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Temperatura okoline | -40 ... 40 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 90 % |
| Odgovara standardu | IEC 60034 |
| Klasa zaštite izolacije | F |
| Klasa dimenzionisanja prema EN 60034-1 | S1 |
| Nadzor temperature | PTC otpor |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Tehnika električnog priključka | Utikači |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica |
| Nazivni pogonski napon DC | 360 V |
| Nazivni napon DC | 360 V |
| Vrsta spajanja navoja | Zvezda unutrašnja |
| Number of pole pairs | 4 |
| Obrtni moment mirovanja | 2,56 Nm |
| Nazivni obrtni moment | 2,29 Nm |
| Vršni obrtni moment | 7,75 Nm |
| Nazivna brzina obrtanja | 4.100 1/min |
| Maks. brzina obrtanja | 4.880 1/min |
| Nazivna snaga motora | 1.061 W |
| Nazivna struja, motor | 2,6 A |
| Vršna struja | 10 A |
| Motorska konstanta | 0,864 Nm/A |
| Naponska konstanta, linijska | 52,2 mVmin |
| Otpor navoja faza-faza | 6,71 Ohm |
| Induktivnost navoja faza-faza | 13,44 mH |
| Sveukupni moment inercije gonjene strane | 0,62 kgcm ² |
| Težina proizvoda | 2.790 g |
| Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila | 75 N |
| Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila | 200 N |
| Senzor položaja rotora | Resolver |
| Interface rotirajućeg enkodera | SIN/COS analogni signal |
| Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom | induktivno |
| MTTF, subcomponent | 80 years, rotary position encoder |
| MTTFd, subcomponent | 160 years, rotary position encoder |