

Quickstepper FSS-12-C

Broj artikla: 15609

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Pneumatski / mehanički komander sa 12 koraka i startnim spajanjem na priključnu ploču 2n.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2025. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2,5 mm
Konstruktivna struktura	Sekvencer sa različitim kombinacijama
Potvrda pada pritiska	$\leq 0,5$ bar
Potvrda odzivnog pritiska	$\geq 1,5$ bar
Pogonski pritisak	2,5 ... 6 bar
Normalni nazivni protok	60 l/min
Min. dužina impulsa potvrde	50 ms
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 3D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex h IIC T4 Gb
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex h IIIC T125°C Dc
Ex temperatura okoline	+5°C \leq Ta \leq +40°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 40 °C
Težina proizvoda	450 g
Material seals	NBR
Material housing	ABS