


# Priključak nasadni za crevo N-3/4-P-19-MS

Broj dela: 15638

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	16.5 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	1
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	40 Nm
Težina proizvoda	96 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/4
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa unutrašnjim Ø 19 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Mesing