

Zakretljiva prirubnica SUA-63

Broj artikla: 157325

FESTO

Za cilindre ADVU, AEUU, odgovarajuće postolje ležaja LBN ili LN, LSN.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	63
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	531 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Aluminijumska legura za kovanje
Material mounting pin	Čelik, pocinkovan
Material sleeve	Opružni čelik
Material bearing	Plastika
Material screws	Galvanised steel
Material lock	Opružni čelik
Material shaft	Čelik sa zaštitnom presvlakom