

Povratni element PZVT-AUT

Broj artikla: 158496

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	mehaničko brojilo sa pneumatskim pogonom
Isključni pritisak	$\leq 0,1$ bar
Pogonski pritisak	2 ... 6 bar
Pritisak uključanja	$\geq 1,6$ bar
Normalni nazivni protok	50 l/min
Podesivo vreme kašnjenja	0,2 ... 2 s
Trajanje pauze za reset	≥ 200 ms
Tačnost ponavljanja, podešavanje vremena	$\pm 0,3$ s
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP54 sa zaštitnom kapom i prednjim okvirom prema IEC 60529
Temperatura okoline	-15 ... 60 °C
Težina proizvoda	50 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj M5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	ABS