

# Priključni kabl NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Broj artikla: 1585793

FESTO

pneumatically/electrically suitable for linear actuator DFPI-...-C1V-...P,  
length 5 m.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost  |
|--|---|
| Dužina zaštitnog creva                               | 5 m   |
| Položaj ugradnje                                     | proizvoljno   |
| Primena na otvorenom                                 | C1 - atmosferski zaštićena mesta korišćenja                               |
| Područje pogonskog napona DC                         | 0 ... 30 V  |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364 zone III  |
| Relativna vlažnost vazduha                           | 5 - 100 %<br>sa kondenzacijom   |
| Mehanička zaštita                                    | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4   |
| Temperatura okoline                                  | -20 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 60 °C  |
| Električni priključak 1                              | Utikač ravni, 5-polni   |
| Električni priključak 2                              | otvoreni kraj, 5-žilni  |
| Pogonski medijum                                     | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja               | Moguć nauljeni pogon  |
| Pneumatski priključak                                | za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm<br>za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm |
| Min. radijus savijanja kabla                         | 100 mm  |
| Struktura kabla                                      | 5x0,75  |
| Težina proizvoda                                     | 1.250 g   |
| Materijal - napomena                                 | RoHS komfornost   |
| Material conduit                                     | PA  |
| Material protective conduit fitting                  | PA  |
| Material cable sheath                                | PVC   |
| Material seals                                       | TPE   |