

# Priključak nasadni CN-M3-PK-2

Broj dela: 15871

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	1.5 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj M3
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	visokolegirani čelik