

Okrugli cilindar EG-4-10-PK-2

Broj artikla: 15886

FESTO

Micro pneumatika



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	10 mm
Prečnik klipa	4 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski pritisak	3,5 ... 7 bar
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	4,9 N
Teoretska minimalna opružna povratna sila	1,5 N
Teoretska maksimalna opružna povratna sila	2,6 N
Težina proizvoda	5 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Pneumatski priključak	PK-2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	visokolegirani čelik
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	visokolegirani čelik
Material cylinder barrel	Nickel-plated brass