

Okrugli cilindar EG-6-15-PK-3

Broj artikla: 15893

FESTO

Micro pneumatika



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	15 mm
Prečnik klipa	6 mm
Prigušivanje	At one end Not adjustable
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski pritisak	3 ... 7 bar
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	11,8 N
Teoretska minimalna opružna povratna sila	2 N
Teoretska maksimalna opružna povratna sila	5,2 N
Težina proizvoda	20 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Pneumatski priključak	PK-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	visokolegirani čelik
Material seals	NBR
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući
Material cylinder barrel	visokolegirani čelik, nerđajući