


# Aksijalni komplet EAMM-A-D80-100A

Broj artikla: 1589665

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	60 Nm
Težina proizvoda	2.030 g
Interface code, actuator	D80B
Interface code, motor in	100A
Materijal - napomena	RoHS komformnost