


Amortizer YSR-5-5-C

Broj dela: 158981

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	5
Hod	5 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	2 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom potiskujući
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Dužina prigušivanja	5 mm
Maks. pričvrсна sila	200 N
Maks. potrošnja energije po hodu	1 J
Maks. potrošnja energije po satu	8000 J
Maks. preostala energija	0.01 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	0.9 N
Min. sila umetanja	7.5 N
Težina proizvoda	8 g
Opseg mase	1.5 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik