

Precizni regulator pritiska LRP-1/4-4

Broj dela: 159501

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	prethodno upravljani precizni membranski regulator
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Indikator pritiska	pripremljeno za G1/8
Radni pritisak	0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.05 bar...4 bar
Maks. histereza pritiska	0.02 bar
Normalni nominalni protok	2000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	310 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu Ugradnja voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum