

Zauljivač LOE-3/8-D-MIDI

Broj artikla: 159586

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Sa metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina punjenja uljem	110 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Minimalni protok za funkciju zauljivača	8 l/min
Normalni nazivni protok	5.500 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	630 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material bowl	PC