

# Prirubni manometar FMA-63-16-1/4-EN

Broj artikla: 159603

FESTO

sa prikaznom jedinicom bara i psi.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Prikazno područje [bara]               | 0 ... 16 bar                                      |
| Display range                          | 0 ... 232 psi                                     |
| Odgovara standardu                     | EN 837-1  |
| Nazivna veličina, manometar            | 63  |
| Konstruktivna struktura                | Manometar sa Bourdonovom cevi                     |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja prednje ploče                            |
| Pogonski medijum                       | Inertni gasovi<br>neutralne tečnosti              |
| Operating pressure MPa                 | 0 ... 1,6 MPa                                     |
| Pogonski pritisak                      | 0 ... 16 bar                                      |
| Operating pressure                     | 0 ... 232 psi                                     |
| Faktor naizmjeničnog opterećenja       | 0,66  |
| Klasa tačnosti merenja                 | 2,5   |
| Mehanička zaštita                      | IP43  |
| Temperatura medijuma                   | -20 ... 60 °C                                     |
| Temperatura okoline                    | -20 ... 60 °C                                     |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Materijal - napomena                   | RoHS komformnost                                  |
| Položaj priključka                     | Zadnja strana centrična                           |
| Pneumatski priključak                  | G1/4  |
| materijali u dodiru sa medijumom       | Mesing  |
| Material of threaded plug              | Mesing  |
| Material housing                       | ABS   |
| Material screen                        | ŠAN   |
| Material mounting ring                 | Čelik   |
| Boja kućišta                           | crno  |
| Težina proizvoda                       | 120 g   |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | bez acetilena<br>bez kiseonika                    |
| Skala                                  | Dvostruka skala<br>bara (eksterno)<br>psi (inner) |