

Plastično crevo PUN-8X1,25-BL

Broj artikla: 159666

FESTO

Standardna O.D creva, za QSa utične priključke, CN i CK navojni priključci, poliuretan (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno).



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Spoljašnji prečnik | 8 mm |
| Radius savijanja, merodavan za protok | 37 mm |
| Unutrašnji prečnik | 5,7 mm |
| Min. radius savijanja | 24 mm |
| Uputstva za korišćenje | TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 101,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak zavisao od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Dozvola | TÜV |
| Mesto izdavanja sertifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Material fire test | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 ... 60 °C |
| Težina proizvoda prema dužini | 0,0302 kg/m |
| Pneumatski priključak | For push-in connector outside diameter 8 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 6 mm |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material tubing | TPE-U(PU) |