


# Rezervoar vazduha pod pritiskom CRVZS-0.1

Broj artikla: 160233

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zapremina	0,1 l
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara standardu	AD 2000 - podsetnik
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,78 ... 232 psi
Dozvola	CRN TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	TSSACRN0H17477.5C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Azot
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 100 °C
Temperatura okoline	-10 ... 100 °C
Maks. pritezni moment, priključni navoj	15 Nm
Težina proizvoda	226 g
Vrsta pričvršćenja	Kopče za držanje
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of air reservoir	visokolegirani čelik, nerđajući
Material fixing clips	visokolegirani čelik, nerđajući