


Amortizer YSR-25-40-C

Broj artikla: 160273

FESTO

samopodesivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	25
Hod	40 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	3 m/s
Vreme reseta, kratko	0,4 s
Vreme reseta, dugo	1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	40 mm
Maks. sila na graničnik	4.000 N
Maks. primljena energija po hodu	160 J
Maks. primljena energija po satu	150.000 J
Maks. preostala energija	0,8 J
Sila reseta	14 N
Težina proizvoda	600 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	Čelik, pocinkovan
Material piston rod	visokolegirani čelik