


L utični spoj

QSL-V0-10

Broj artikla: 160542

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 8,3 mm |
| Material fire test | UL94 V-0 (housing) UL94 V-0 (releasing ring) |
| Oblik | L-shape |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Napomena za pogonski pritisak | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 19 g |
| Pneumatski priključak 1 | za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm |
| Boja obruča | crno |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | PBT |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući Mesing |