

Kompaktni cilindar ADVU-40- -P-A-S1

Broj artikla: 161156

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



FESTO

Za prepoznavanje pozicije, kraj klipnjače sa unutrašnjim navojem.

Kod ovog proizvoda prirubno pričvršćenje FUA-... se može montirati samo na strani završnog poklopca.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 1 ... 2.000 mm |
| Prečnik klipa | 40 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Kraj klipnjače | Unutrašnji navoj |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | Pojačana klipnjača |
| Pogonski pritisak | 0,8 ... 10 bar |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,52 J |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 633 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 754 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 63 g |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda | 16 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 550 g |
| Dodatna težine po 10 mm hoda | 74 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Material of flange screw | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material cover | Aluminijumska legura za kovanje eloksirano |
| Material of dynamic seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material cylinder barrel | Aluminijumska legura za kovanje glatko eloksirano |