


# Višepoložajni ugradbeni komplet DPVU-25

Broj artikla: 161196

FESTO

za montažu 3- ili 4-položajnih cilindara od po 2 serijska tipa ADVU.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	25
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	65 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material flange	Aluminijumska legura za kovanje
Material screws	Čelik pocinkovano
Material cylindrical dowel pin	Čelik pocinkovano