


# Višepoložajni ugradbeni komplet DPVU-40

Broj artikla: 161198

FESTO

za montažu 3- ili 4-položajnih cilindara od po 2 serijska tipa ADVU.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost                        |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Veličina                       | 40                              |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L                  |
| Temperatura okoline            | -40 ... 150 °C                  |
| Težina proizvoda               | 155 g                           |
| Materijal - napomena           | RoHS komfornost                 |
| Material flange                | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material screws                | Čelik<br>pocinkovano            |
| Material cylindrical dowel pin | Čelik<br>pocinkovano            |