


Višepoložajni ugradbeni komplet DPVU-100

Broj artikla: 161202

FESTO

za montažu 3- ili 4-položajnih cilindara od po 2 serijska tipa ADVU.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	100
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	935 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material flange	Aluminijumska legura za kovanje
Material screws	Čelik pocinkovano
Material cylindrical dowel pin	Čelik pocinkovano