

Elektromagnetni ventil MN1H-2-3/8-MS-NPT

FESTO



Broj artikla: 161726

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Sa pomočnim ručnim aktiviranjem, bez elektromagnetnog kalema i bez utičnice.

Elektromagnetni kalem i utičnicu treba posebno naručiti.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Membranski ventil
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	3/8 NPT
Nazivni prečnik	13 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Ručno pomoćno aktiviranje	sa priborom se fiksira Dodirno
Smer protoka	nije reverzibilno
Medijum	filterirani kompresovani vazduh, finoća filtera 200 µm
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Vrsta resetovanja	pneumatska opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Pritisak medijuma	0,5 ... 10 bar
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material screws	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala, vijak	1.4301
Težina proizvoda	450 g
Mehanička zaštita	IP65