

Elektromagnetni ventil MN1H-2-1-MS-NPT

FESTO



Broj artikla: 161733

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Sa pomočnim ručnim aktiviranjem, bez elektromagnetnog kalema i bez utičnice.

Elektromagnetni kalem i utičnicu treba posebno naručiti.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Konstruktivna struktura | Membranski ventil |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | 1 NPT |
| Nazivni prečnik | 25 mm |
| Funkcija ventila | 2/2 zatvoren, monostabilan |
| Ručno pomoćno aktiviranje | sa priborom se fiksira Dodirno |
| Smer protoka | nije reverzibilno |
| Medijum | filterirani kompresovani vazduh, finoća filtera 200 µm |
| Odzračna funkcija | ne prigušuje se |
| Vrsta resetovanja | pneumatska opruga |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Pritisak medijuma | 0,5 ... 10 bar |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Material screws | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala, vijak | 1.4301 |
| Težina proizvoda | 1.100 g |
| Mehanička zaštita | IP65 |