



Beskontaktni prekidač CRSMEO-4-K-LED-24

Broj artikla: 161775

FESTO

otporno na koroziju, sa kablom, bez pričvrsnog kompleta CRSMB/CRSMBR.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Oblik | okruglo |
| Dozvola | RCM Mark |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Merna veličina | Pozicija |
| Metod merenja | Reed magnetni |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Tačnost ponavljanja | 0,2 mm |
| Digitalni izlaz | sa kontaktom, bipolarno |
| Funkcija sklopnog elementa | Radni kontakt |
| Vreme uključivanja | ≤ 0,5 ms |
| Vreme isključivanja | 0,03 ms |
| Maks. frekvencija prekidača | 800 Hz |
| Maks. izlazna struja | 500 mA |
| Maks. uklopna snaga DC | 10 W |
| Induktivni zaštitni spoj | prilagođeno kaleima MZ, MY, ME |
| Otpornost na kratak spoj | ne |
| Pogonski napon dimenzionisanja DC | 24 V |
| Područje pogonskog napona DC | 12 ... 30 V |
| Zaštita od zamene polova | ne |
| Electrical connection 1, connection type | Kabl |
| Electrical connection 1, connection technology | otvoreni kraj |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 3 |
| Odlazni smer, priključak | aksijalno |
| Dužina kabla | 2,5 m |
| Boja izolacije | sivo |
| Material cable sheath | TPE-O |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Težina proizvoda | 70 g |
| Boja kućišta | crno |
| Material housing | PP |
| Indikacija stanja | LED žuti |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |