

# Ugaona utičnica MPPE-3-B

Broj dela: 161839

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Učestalost priključivanja	500
Vrsta pričvršćenja	sa zatvarajućom navrtkom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	65 g
Električni priključak	8-polni Utičnica pod uglom može se lemiti
Opseg radnog pritiska DC	60 V
Opterećenje struje	5 A
Kablovski konektor	Pg9
Dozvoljeni prečnik kabla	6 mm...8 mm
Poprečni presek priključka	0.75 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-30 °C...95 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal zatvarajuće navrtke	PA
Materijal utičnih kontakata	Bakar pocinkovano