

# Plug socket with cable KMPPE-B-5

Broj dela: 161878

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	DIN 47100
Osnovna oznaka	sa priborom
Učestalost priključivanja	500
Težina proizvoda	459 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M16x0,75 u skladu sa EN 61076-2-106
Električni priključak 1, broj polova/žica	8
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	8
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtnjima
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	8
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	8
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	5 A
Otpornost na udarni napon	0.6 kV
Dužina kabla	5 m
Karakteristika voda	Standardno
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Prečnik kabla	6.8 mm
Struktura kabla	8 x 0,25 mm <sup>2</sup> zaštićen
Nominalni poprečni presek voda	0.25 mm <sup>2</sup>
Završeci žica	tupo isečeno
Vrsta zaštite	IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...70 °C

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	1
Materijal plašta kabla	PVC
Boja plašta kabla	sivo
Materijal kućišta	PA
Materijal blokade vijka	PA