

Filter

LF-3/4-D-MIDI

Broj artikla: 162607

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa zaštitnom šoljom

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	3.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	700 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material filter	PE
Material housing	Cink
Material bowl	PC