

# Kombinacija finih filtera LFMBA-1-D-MAXI


Broj artikla: 162665

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Fini filter od 1 µm za predfilteriranje i mikro-filter 0,01 µm, sa metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	0,01 µm
Efikasnost filtera	99,9999 %
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Maks. količina kondenzata	80 ml
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	1 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	1,5 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.400 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material housing	Cink
Material bowl	PC